



Anwendungsdaten

Zur optimalen Auslegung eines Niederdruck Reduzierventil LPR25 sind mindestens folgende Angaben wichtig:

Behälter Entleergradient

Doppelter Entleergradient, bzw. doppelte Pumpenleistung wie folgt:

2x Q = Nm³/h

V = Nm³

Inertgas

Der optimale Vordruck liegt bei 2 bar g (max. 10 bar g)

p1 = bar g

p2 = mbar g

Werkstoff

Welcher Werkstoff ist ausreichend chemisch beständig?

- Edelstahl
- Hastelloy C
- Kunststoff (auf Anfrage)

Betriebsart

- Standard / Überdruck
- Negativdruck / Unterdruck
- Domgesteuert

Montage*

- Direkt auf Tank, vertikal
- Direkt an Tank, horizontal
- Innerhalb von Gebäuden
- Im Freien mit Schutzhaube
- In Rohrleitung mit C-Anschluss* und separater Impulsleitung zum Prozess

Erweiterte Geräteauswahl

Siehe auch entsprechende Geräte aus der ZM-Serie mit Nennweiten von DN15 bis DN100 / 1/2" bis 4" (auf Anfrage)

Projekt:

Firma:

email:

Name, Vorname:

Tel:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

Land:

Mitteilung: